

PRODUKTBLAD



Robust och stabil konstruktion

Räddningsstegen SDS har en robust upphängningsanordning i form av stålkrokar som enkelt hängs på fönsterkarmen. Inga fästskruvar eller krokar behövs. Upphängningsanordningen är justerbar för olika bredder på fönsterkarmen, från 15-30 cm.

De stabila fotstegen är tillverkade i halksäker, räfflad aluminium. Ett kraftigt nylonband håller samman stegen. Fotstegen har praktiska distanser som gör att de hamnar en bit ut ifrån väggen, vilket underlättar nedklättring.


Stegen levereras i en kartong som bör förvaras så att man på enklast möjliga sätt kan nå den, t ex i ett skåp eller under sängen. Den är förpackad för att fungera optimalt i en evakueringsituation, därför bör den inte fällas upp under övning.

Stegen finns i två längder: 3,9 meter och 7 meter.

Enkel att använda

Stegen hängs enkelt över fönsterkarmen eller balkongräcket. Medan stegen faller ut håller man stadigt i krokarna.

Stegen hamnar direkt i rätt läge och är omedelbart klar för användning.



Med några enkla handgrepp är stegen klar för användning.

Flik 10 Dokument Stege SDS

Förloppet vid en brand är ofta snabbt och förödande. Flyktvägen kan plötsligt bli blockerad och ett fönster eller en balkong blir enda vägen ut. En räddningsstege kan rädda liv om olyckan är framme.

Räddningsstege SDS är en stark och stabil stege som är enkel att använda. Vid evakuering hängs den på fönsterkarmen och fälls ut genom fönstret. Fotstegen är räfflade och har distans från väggen, vilket underlättar nedstigning.

Stegen är främst avsedd för villor, radhus och byggnader med max två våningar.

Vid evakuering:

- Stäng dörren till rummet innan fönstret öppnas för att minska risken för att branden sprider sig.
- Fäll ut stegens stödstag och fäst dem vid bultarna på fästkrokarna.
- Placera fästkrokarna över fönsterkarmen med stegen hängande utanför, längs med ytterväggen.
- Dra i stroppen för att fälla ut stegen.
- Kontrollera att stegens krokar sitter stabilt på plats över karmen och kliv försiktigt ut på stegen med benen först. Håll i fästkrokarna som stöd.
- Håll kroppen nära stegen medan du klättrar nedåt, så håller den sig stabil.



Tekniska data

Material i fotsteg	Aluminium, räfflad
Material i band	Nylon
Material i upphängningskrok	Stål
Stegavstånd	32 cm
Stegbredd	30 cm
Maxbredd på karm	30 cm
Max belastning	200 kg (testad och godkänd för 450 kg)

Varianter och artikelnummer

Längd	Vikt	Mått hopfärd bxdxh	Artikelnr
3,9 m			16-8422-04
7 m			16-8422-07